



WDE503520



## Jaloezie-impulsdrukker 1-polig

### Technische eigenschappen

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Schakelstroom	10 A

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen

#### Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

#### Geschikt voor

A.1 Thermoplast / A.8 Aluminium / A.8 Glas / A.8 Roestvrijstaal / B.3 / C.1 Thermoplast / C.8 Aluminium / C.8 Glas / C.8 Roestvrijstaal / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja