




WDE503520



Botão duplo p/ estores, 10A 250V

Características técnicas

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7035
Acabamento	Mate
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Poder de corte	10 A

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de comutação	Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ativação simultânea
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Modo de instalação	Com garras de expansão

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

Adequado para

A.1 termoplástico / A.8 alumínio / A.8 de aço inoxidável / A.8 de vidro / A.8 termoplástico / B.3 / C.1 termoplástico / C.8 alumínio / C.8 de aço inoxidável / C.8 de vidro / C.8 termoplástico / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / S.1

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim