



WDE503520



Η.ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ 10Α 250V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7035
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα διακοπής	10 A

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Με μηχανικό και ηλεκτρικό κλείδωμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
----------------	--------------------

Κατάλληλο για

B.3 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι