



WDE503520



Кнопка для жалюзі 2-клавiшна 10А/250В

Технічні характеристики

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7035
Обробка поверхні	Матовий
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Комутаційний струм	10 A

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Тип перемикаччя	З механічним та електричним блокуванням для запобігання взаємної активації
Тип з'єднання	Зі вставними клемми
Режим встановлення	З розпірними лапками

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
---------------------	-------------------

Сумісний із

V.3 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так