



WDE503808



**Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Uitvoering**

Bedieningselement	Dubbel wip
Aantal polen	1

**Materiaal**

Kleur	Grijs
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Bediening en signalering**

Signaallamp	Zonder
Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

**Aansluiting**

Uitvoering fitting	Zonder lamsokkel
Type connector/steker	Schroefaansluiting

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

Montagewijze	Met spreidklemmen
Verlichting	Voor verlichting

---

**Teksten**

Schakelmodus 2 x wissel, toepasbaar als maak- of verbreekcontact met gescheiden ingangsklemmen  
Aansluitwijze Met schroefklemmen

---

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja