



WDE503808



### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

#### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

#### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування	Подвійний кулісний перемикач
Кількість полюсів	1

#### Матеріали

Colour	Сірий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %

#### Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41,60 mm
Вбудована глибина	32 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

#### Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

#### Елементи керування та індикатори

Сигнальна лампочка	Без
Кількість кнопок	2
Тип кнопки	Послідовна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

#### Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Зі штирьовим кріпленням	Так

#### Під'єднання

Тип цоколя лампи	Без цоколя для лампи
Тип роз'єму/штекера	Гвинтова клемма

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

#### Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

#### Тексти

Режим встановлення	3 розпірними лапками
Освітлення	Для освітлення
Тип перемикачання	Подвійний перемикаючий контакт, який можна використовувати як замикаючий або розмикаючий з окремими вхідними клеммами
Тип з'єднання	3 гвинтовими клеммами

---

**Сумісний із**

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS

Так