




WDE382610



## Schlüssel-Wechselschalter 2polig Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom 16 AX (100W LED (SBL))

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall  
Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

#### Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

#### Abmessungen

Abmessungen 70.80 x 70.80 mm

Einbautiefe 31 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

#### Texte

Montageart Mit Klemm-/Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante 2-polig Aus/Wechsel

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja