



WDS1700



### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - +35 °C

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7035

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

#### Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 55 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Šroubová svorka

Průřez vodiče 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Konektivita

Typ připojení Šroubovací přípojka

Upevnění pomocí třmenů Ano

Druh montáže Upevnění přichytkou  
Šroubovací přípojka

Typ konektoru/zástrčky USB Francouzská norma NF

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

Předem vybaveno Žádný

#### Kryt, dveře

Typ víka Bez víka

#### Kapacita

Počet modulů 1

---

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

**Identifikace**

S potiskem	Ne
------------	----

**Texty**

Kryt	Centrální krycí deska
Zapojení	Možnost kabelového propojení
Ochrana	Žádný
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Popis	Bez pole pro popis

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano
Cradle to Cradle Certified® v plném rozsahu	Bronze, version 4.1