



WDS15001

Ronde sokkel voor stopcontacten met penaarde met steekklemmen

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	40 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm ²

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting
Type USB-aansluiting	Franse norm NF

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Geen

Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Bedrading mogelijk
Beveiliging	Geen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

Geschikt voor

Serie berker 1930/Glas / Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.classic / Serie berker R.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja