



WDE30350116

Centrální díl pro kontrolku E14 Arsys ušlecht. ocel, lak.

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (200W LED (SBL))

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7035

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

##### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchýtkou

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

##### Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Průměr 71 mm

##### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

##### Texty

Způsob montáže S upevněním sponami/šrouby

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Ne

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano