





WDE383120



one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44

Właściwości techniczne

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik żaluzjowy	Przycisk 1-biegunowy
-----------------------	----------------------

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Prąd załączania	10 A

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	1-biegunowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Montaż	Do mocowania śrubowego Bez łapek rozporowych

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Odpowiednie do

A.1 tworzywo termoplastyczne / A.8 aluminium / A.8 Okulary / A.8 Stal nierdzewna / A.8 tworzywo termoplastyczne / B.3 / B.7 / C.1 tworzywo termoplastyczne / C.8 aluminium / C.8 Okulary / C.8 Stal nierdzewna / C.8 tworzywo termoplastyczne / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak