





WDE383120



Características técnicas

Materiais

Cor	Cinzentto-claro
Código RAL	7035

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Botão de pressão de 1 polos
---	-----------------------------

Materiais

Acabamento	Mate
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Poder de corte	10 A

Segurança

Índice de proteção IP	IP44
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso Sem garras de expansão

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Adequado para

A.1 termoplástico / A.8 alumínio / A.8 de aço inoxidável / A.8 de vidro / A.8 termoplástico / B.3 / B.7 / C.1 termoplástico / C.8 alumínio / C.8 de aço inoxidável / C.8 de vidro / C.8 termoplástico / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim