



WDE383120



Технічні характеристики

Матеріали

Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035

Елементи керування та індикатори

Перемикач/кнопка для жалюзі	1 - полюсна кнопка
-----------------------------	--------------------

Матеріали

Обробка поверхні	Матовий
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)	0 %
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Комутаційний струм	10 A

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Тип перемикання	1-полюсний
Тип з'єднання	З гвинтовими клемами
Режим встановлення	Для гвинтового кріплення Без розпірних лап

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гвинтова клема
---------------------	----------------

Сумісний із

V.3 / V.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.8 / S.1

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так