



WDE384103



Jaloezie-draaischakelaar 1-polig

Technische karakteristieken

Materiaal

| | |
|-----------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7035 |

Bediening en signalisatie

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop | Schakelaar enkelpolig |
|------------------------------------|-----------------------|

Materiaal

| | |
|---|---------------------|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |
| Materiaal | Metaal Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Elektrische Stroom

| | |
|---------------|------------------------|
| Schakelstroom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Schakelstroom | 10 A |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +35 °C |
|---------------------|-------------|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Schakelmodus | Met 0-stand |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Functie | Met drukvergrendelingsfunctie |

Aansluiting

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
|------------------------|--------------------|

Geschikt voor

Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker R.1 / Serie berker R.3 / Serie berker S.1

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|