



WDE384103



Jaloezie-draaischakelaar 1-polig

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen
Functie	Met impulsfunctie

Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Geschikt voor

A.1 Thermoplast / A.8 Aluminium / A.8 Glas / A.8 Roestvrijstaal / B.3 / B.7 / C.1 Thermoplast / C.8 Aluminium / C.8 Glas / C.8 Roestvrijstaal / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----