



WDE384103



Características técnicas

Materiais

Cor	Cinzeno-claro
Código RAL	7035

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 1 polos
---	------------------------

Materiais

Acabamento	Mate
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Poder de corte	10 AX (100W LED (SBL))
Poder de corte	10 A

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de comutação	Com posição neutra
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Com garras de expansão
Função	Com função de bloqueio por toque

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Adequado para

A.1 termoplástico / A.8 alumínio / A.8 de aço inoxidável / A.8 de vidro / A.8 termoplástico / B.3 / B.7 / C.1 termoplástico / C.8 alumínio / C.8 de aço inoxidável / C.8 de vidro / C.8 termoplástico / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----