



WDE384103



Η.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035

Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών	μονοπολικός διακόπτης
----------------------	-----------------------

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 AX (100W LED (SBL))
Ρεύμα διακοπής	10 A

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Με θέση ουδετέρου
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Λειτουργία	Με λειτουργία πίεσης-ασφάλισης

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Κατάλληλο για

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / S.1

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----