



WDF45921



Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 8dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	1
Anzahl Module	2

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	10,50 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	8 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz	7 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	4 dB

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Durchgangsdose
-----------------------	----------------

Frequenz

Frequenz Bandbreite	5 - 2400 MHz
Breitbandtechnologie	5 - 2400 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Metall
RAL Nummer	7035

Abmessungen

Tiefe	27,2 mm
Einbautiefe	40 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27,2 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Texte

Funktion	HDTV geeignet
Anschlussart	Mit Steckklemme
Tragplatte/Tragring	Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja