




WDF45921



Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Demping

Aansluitdemping bij 2150 MHz	10,50 dB
Aansluitdemping bij 860 MHz	8 dB
Doorgangsdemping 2150 MHz	7 dB
Doorgangsverlies 860 MHz	4 dB

Aansluiting

Type connector/steker	Lasdoos
-----------------------	---------

Frequentie

Frequentie bandbreedte	5 - 2400 MHz
Breedbandtechnologie	5 - 2400 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal
RAL-code	7035

Afmetingen

Diepte	27,2 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Teksten

Functie	Geschikt voor HDTV
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Draagplaat/draagring	Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken