



WDF45921



Η.ΠΡΙΖΑ TV+FM ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ 10dB

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	2

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Εξασθένηση σύνδεσης

Απώλεια σύνδεσης στα 2150 MHz	10,50 dB
Απώλεια σύνδεσης στα 860 MHz	8 dB
Διαμέσου της απώλειας 2150 MHz	7 dB
Διαμέσου της απώλειας 860 MHz	4 dB

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	πρίζα διέλευσης
----------------	-----------------

Συχνότητα

Εύρος ζώνης συχνοτήτων	5 - 2400 MHz
Ευρυζωνική τεχνολογία	5 - 2400 MHz

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	2
----------------	---

Υλικά

Υλικό	Μέταλλο
Κωδικός RAL	7035

Διαστάσεις

Βάθος	27,2 mm
Ενσωματωμένο βάθος	40 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	27,2 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	Βασικό στοιχείο
------------------------	-----------------

Κείμενο

Λειτουργία	κατάλληλο για HDTV
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης	Οι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπασούν για στρογγυλές εκδόσεις

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι