



WDF45921



Antennuttag R+TV, 8 dB, genomgång, insats med klor

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal fack	1
Antal moduler	2

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Försvågning

Dämpning vid 2150 MHz	10,50 dB
Dämpning vid 860 MHz	8 dB
Genomgångsdämpning vid 2150 MHz	7 dB
Genomgångsdämpning vid 860 MHz	4 dB

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Genomgångsuttag
---------------------------	-----------------

Frekvens

Frekvens bandbredd	5 - 2400 MHz
Bredbandsteknologi	5 - 2400 MHz

Utrustning

Antal utgångar	2
----------------	---

Material

Material	Metall
RAL-kod	7035

Dimensioner

Djup	27,2 mm
Inbyggnadsdjup	40 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	27,2 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Text

Funktion	Lämplig för HDTV
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Montageplatta/montagering	De externa öljetter på stödringen går att bryta av för att passa rund design

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja