




WDF45922



Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Dämpfung

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	13,50 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	13 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz	2,20 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	1,20 dB

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Durchgangsdose
-----------------------	----------------

Frequenz

Frequenz Bandbreite	5 - 2400 MHz
Breitbandtechnologie	5 - 2400 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Metall
RAL Nummer	7035

Abmessungen

Tiefe	27,2 mm
Einbautiefe	40 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

Texte

Funktion	HDTV geeignet
Anschlussart	Mit Steckklemme
Tragplatte/Tragring	Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs