



WDF45922



**Antennen-Steckdose 2-Loch TV, FM, 13dB Durchgangsdose, Modul-Einsatz UP**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl der Einsätze	1
Anzahl Module	2

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Dämpfung**

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	13,50 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	13 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz	2,20 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz	1,20 dB

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Durchgangsdose
-----------------------	----------------

**Frequenz**

Frequenz Bandbreite	5 - 2400 MHz
Breitbandtechnologie	5 - 2400 MHz

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Metall
RAL Nummer	7035

**Abmessungen**

Tiefe	27,2 mm
Einbautiefe	40 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27,2 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

**Texte**

Funktion	HDTV geeignet
Anschlussart	Mit Steckklemme
Tragplatte/Tragring	Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja