




WDF459212

R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV nieprzelotowe, mechanizm

Właściwości techniczne

Akcesoria

Wstępnie wyposażony w Brak

Pojemność

Liczba modułów 2

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości 5 - 2400 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 2

Materiały

Materiał Metal

Kod RAL 7035

Wymiary

Głębokość 27,2 mm

Zakres głębokości wbudowania 40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak