



WDF459212



R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV nieprzelotowe, mechanizm

Właściwości techniczne

Akcesoria

Wstępnie wyposażony w Brak

Pojemność

Krotność 1

Liczba modułów 2

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości 5 - 2400 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 2

Materiały

Materiał Metal

Kod RAL 7035

Wymiary

Głębokość 27,2 mm

Zakres głębokości wbudowania 40 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 27,2 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Dodatkowe informacje

Funkcja Odpowiednie dla HDTV

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak