



WDF410866



RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang

Technische karakteristieken

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 250 - 250 MHz

Uitrusting

Aantal uitgangen 2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

Uitrusting

Met klapdeksel Nee

Materiaal

Kleur Light grey

Materiaal Metaal
Kunststof

Aansluiting

Type connector/stekker LSA+ terminal

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Spanning

Nominale spanning 72 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 1 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Afmetingen opening (b x h) 71,0 x 71,0 mm

Teksten

Uitgang Met 45° schuine uitgang

Spanning Geschikt voor PoE+

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Beveiliging Zonder scheidingschot

Draagplaat/draagring Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

Aansluitwijze Met LSA+ klemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja