



WDF410866



**RJ45 doble, Cat. 6a / Clase E**

**Características técnicas**

**Frecuencia**

Ancho de banda de transmisión 250 - 250 MHz

**Equipo**

Número de salidas 2

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C

**Equipo**

Con tapa abatible No

**Materiales**

Colour Light grey

Material Metal  
Plástico

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente Borne LSA+

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Tensión**

Tensión asignada 72 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 1 A

**Dimensiones**

Profundidad del montaje 31 mm

Dimensiones de la abertura (ancho x alto) 71,0 x 71,0 mm

**Texto**

Salida Con salida oblicua de 45°

Tensión Adecuado para PoE+

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Protección Sin pantalla protectora

Placa de soporte / aro de soporte Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

Tipo de conexión Con terminales LSA+

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí