
Karta katalogowa
WDF410866



WDF410866

UAE

one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	250 - 250 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść	2

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 70 °C

Sprzęt

Z pokrywą uchylną	Nie

Materiały

Kolor	Light grey

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk LSA+

Materiały

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Napięcie

Napięcie znamionowe	72 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	1 A

Wymiary

Głębokość zabudowy	31 mm
Wymiary otworu (szer. x wys.)	71,0 x 71,0 mm

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z kątem nachylenia wyjścia 45°
Napięcie	Nadaje się do PoE+
Montaż	Bez łapek rozporowych
Ochrona	Bez ekranu ochronnego
Ekranowanie	Magistrale ekranowane
Płytka nośna/pierścień nośny	Zewnętrzne oczka na pierścieniu nośnym można odłamać w przypadku serii obrotowych
Typ połączenia	Z zaciskami LSA +

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak