



WDF410866



## RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 250 - 250 MHz

#### Samenstelling

Aantal uitgangen 2

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

#### Samenstelling

Met klapdeksel Nee

#### Materiaal

Kleur Light grey

Materiaal Metaal  
Kunststof

#### Aansluiting

Type connector/steker LSA+ terminal

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Spanning

Nominale spanning 72 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1 A

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

Afmetingen opening (b x h) 71,0 x 71,0 mm

#### Teksten

Uitgang Met 45° uitgang

Spanning Geschikt voor PoE+

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Beveiliging Zonder afschermschot

Draagplaat/draagring Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

Aansluitwijze Met LSA+ klemmen

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja