
Karta katalogowa
WDE633023



WDE633023

one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny	
Prąd załączania	16 AX (200W LED (SBL))
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Napięcie	
Napięcie znamionowe	400 V
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Materiały	
Kolor	Szary
Kod RAL	Podobne do RAL 7035
Powierzchnia	Mat
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Wykończenie	Barwiony
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %
Identyfikacja	
Konfiguracja elementów	Element podstawowy
Akcesoria	
Pole opisowe	Nie
Łączność	
Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Połączenie śrubowe
Elementy sterujące i wskaźniki	
Liczba przycisków	3
Wymiary	
Wymiary	71 x 71 mm
Głębokość zabudowy	32 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm
Bezpieczeństwo	
Odporność na uderzenie IK	IK07
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	16 A
Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Zaciski śrubowe
Dodatkowe informacje	
Montaż	Z pazurkami rozporowymi Do mocowania śrubowego
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Możliwość podświetlania przy użyciu wkładki jarzeniowej, żarowej lub diodowej LED z zaciskiem neutralnym
Przycisk	Nie
Architektura	
Element sterujący/obsługowy	Klawisz 3-krotny

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak