




WDE633023



Interruptor triplo, 16AX 400V

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	16 AX (200W LED (SBL))
----------------	------------------------

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Tensão

Tensão nominal	400 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7035
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico
---------------------	-----------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Ligação com parafuso
------------------	--

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	3
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	71 x 71 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Iluminação	Pode ser iluminado utilizando lâmpadas neon, incandescentes ou LED com terminal N
Botão de pressão	Não

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----