



WDE633023



Η.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 16ΑΧ 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 16 AX (200W LED (SBL))

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 400 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7035

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα
Σύνδεση με βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 3

Διαστάσεις

Διαστάσεις 71 x 71 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με σφικτήρα/βίδα στερέωσης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Φωτισμός Μπορεί να φωτιστεί με λαμπτήρα νέον, λαμπτήρα πυράκτωσης ή LED με ακροδέκτη N

Μπουτόν Όχι

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι