



WDE633023



### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм 16 AX (200W LED (SBL))

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

#### Напруга

Номінальна напруга 400 V

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7035

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал

Обробка Пластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

#### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

#### Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення  
Гвинтове з'єднання

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 3

#### Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 32 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

#### Безпека

Ударостійкість IK IK07

Використовується в більш високому класі IP IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів

#### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Гвинтова клема

#### Тексти

Режим встановлення Із затискним/гвинтовим кріпленням

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемами

Освітлення Може підсвічуватися неонову лампою, лампою розжарювання або світлодіодним блоком із клемою N

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

#### Sustainability

Відповідність RoHS Так