



WDE503203



Impulsdrukker maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
| Impulsstroom | 10 A |

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Uitvoering

| | |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
| Aantal polen | 1 |

Materiaal

| | |
|---|---------------------|
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Metaal Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Transparant | Nee |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|----------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 41,60 mm |
| Inbouwdiepte | 30,90 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------------|-----------------|
| Signaallamp | Zonder |
| Aantal toetsen | 1 |
| Type drukknop | Enkele drukknop |
| Met terugmeldcontact | Nee |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|----------------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Met klauwbevestiging | Ja |

Aansluiting

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Uitvoering fitting | Zonder lampsokkel |
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK07 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +35 °C |
|---------------------|-------------|

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Teksten

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Verlichting | Voor verlichtings- en controlecircuit |

Teksten

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Schakelmodus | 1 NO, 1 NC, gescheiden ingangsklemmen |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |