



WDE61303808



**Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang zonder spreidklemmen**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Grijs

RAL-code 7035

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 2

**Afmetingen**

Afmetingen 70.90 x 70.90 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK07

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Aansluiting**

Type connector/steker Schroefaansluiting

**Teksten**

Montagewijze Met klem-/schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Te verlichten met glimlamp-element  
Voor verlichting

Drukknop Nee

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja