



WDF48001



## Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
Leidingdoorsnede	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Aantal aansluitingen	2

#### Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Inbouwdiepte	31 mm

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

#### Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met oplegging

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja