




WDF48001



Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	Tomada para altifalante
Secção transversal de condutores	10 - 10 mm ²
Número de conexões	2

Materiais

Cor	Cinza
Código RAL	7035
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	41,90 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm
Profundidade da montagem	31 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem com garras
------------------	---------------------

Equipamento

Blindado	Não
Com tampa protetora contra pó	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Saída	Com saída direita
Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Placa de suporte/aro de suporte	Com anel de suporte
Modo de instalação	Com garras de expansão
Conectores e terminais	Tomadas Banana também adequadas para união de parafuso Com 2 tomadas banana metálicas, versão com banho de ouro Com 2 fichas banana metálicas, versão com banho de ouro

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim