



WDF48001



Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гніздо для гучномовця
Поперечний розріз дроту	10 - 10 mm ²
Число з'єднань	2

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7035
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	41,90 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
Вбудована глибина	31 mm

Підключення

Тип монтажу	Гачкове кріплення
-------------	-------------------

Обладнання

Захищений	Ні
З кришкою від пилу	Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK02

Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Вихідний отвір	3 прямим виходом
Маркування	Без поля маркування
Опорна пластина/опорне кільце	3 допоміжним кільцем
Режим встановлення	3 розпірними лапками
Роз'єми гнізда	Розетки типу "банан" також підходять для гвинтового з'єднання 3 2 металевими розетками типу "банан", позолочений дизайн 3 2 металевими банановими штекерами, позолочений дизайн

Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так