



WDE30360116

Zásuvka reproduktorová stereo komplet IP 55 W.1 šedá, mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 AX (200W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7035

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytkou

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Průměr 71 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

Použitelné ve vyšší třídě IP IP44 v kombinaci s těsnicí sadou

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Texty

Způsob montáže S upevněním sponami/šrouby

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano