




WDF4011WG



TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	TAE
Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
Anzahl der Anschlüsse	3

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	29 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	29 mm
Einbautiefe	22 mm

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Schirmung	Gehäuse ungeschirmt
Tragplatte/Tragring	Mit Tragring

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja