



WDS1500



**Vierkante sokkel voor stopcontacten met penaarde met steekklemmen**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

**Afmetingen**

Hoogte	70 mm
Breedte	70 mm
Diepte	55 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Steekklem
Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja
Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting
Type USB-aansluiting	Franse norm NF

**Uitrusting**

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Geen

**Deksel, deur**

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Deur	Centraalplaat
Bedrading	Bedrading mogelijk
Beveiliging	Geen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Etikettering	Zonder tekstveld

**Geschikt voor**

Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.x / Serie berker S.x

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1