



WDF6655



Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	3 - 3 W
----------------------------------	---------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Illuminazione

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	34 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì