



WDF6655



Lichtsignaalelement E14

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Vermogen

Vermogen gloeilamp	3 - 3 W
--------------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	34 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja