



WDF6655



## Lichtsignaalelement E14

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 230 V

#### Vermogen

Vermogen gloeilamp 3 - 3 W

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Verlichting

Type lamp Led

#### Materiaal

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 34 mm

#### Aansluiting

Leidingdoorsnede 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja