



WDF6655



Sinalizador E14, sem lâmpada, 250V 3W

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Potência

Potência lâmpadas incandescentes	3 - 3 W
----------------------------------	---------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Materiais

Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	34 mm

Conexão

Secção transversal de condutores	1,5 - 2,5 mm ²
----------------------------------	---------------------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim