



WDF6655



Η.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 230 V

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 3 - 3 W

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Φωτισμός

Είδος λαμπτήρα LED

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 34 mm

Σύνδεση

Διατομή αγωγού 1,5 - 2,5 mm²

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

Κατάλληλο για

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι