



WDE385103



Commutatore per veneziane unipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 1 poli
--	-----------------------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
Corrente di commutazione	10 A

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di commutazione	Con posizione 0
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Funzione	Con funzione di scatto pulsante

Connessione

Tipo di connettore	Terminale a vite
--------------------	------------------

Adatto per

A.1 Materiale termoplastico / A.8 acciaio inox / A.8 Alluminio / A.8 Materiale termoplastico / A.8 vetro / B.3 / B.7 / C.1 Materiale termoplastico / C.8 acciaio inox / C.8 Alluminio / C.8 Materiale termoplastico / C.8 vetro / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----