



WDE385103



Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035

Kontroller och indikatorer

Typ av persiennbrytare	1-polig strömställare
------------------------	-----------------------

Material

Ytbehandling	Matt
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 AX (100W LED (SBL))
Omkopplingsström	10 A

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +35 °C
------------------	-------------

Text

Brytare läge	Med neutralläge
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För skruvfästning
Funktion	med trycklåsningfunktion

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
---------------------------	---------------

Lämplig för

A.1 Termoplast / A.8 Aluminium / A.8 glas / A.8 Rostfritt stål / A.8 Termoplast / B.3 / Q.7 / S.1

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----