



WDE50380801

Pulsador izquierda + Conmutador derecha

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7035

Acabado de la superficie Mate

Material Metal
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con abrazadera
Conexión con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 2

Dimensiones

Dimensiones 70.90 x 70.90 mm

Profundidad del montaje 41,6 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK07

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo

Texto

Tipo de montaje Conectores con/sin tornillos

Tipo de conexión Con bornes roscados

Pulsador Sí

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí