



WDE50380801

one.platform Łącznik 2-klawiszowy prawy klawisz łącznik, lewy klawisz przycisk

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Szary

Kod RAL 7035

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal

Obróbka Tworzywo sztuczne

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) Stan surowy

0 %

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

Połączenie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Wymiary

Wymiary 70.90 x 70.90 mm

Zakres głębokości wbudowania 41,6 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK07

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Dodatkowe informacje

Montaż Z mocowaniem zaciskowym/śrubowym

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Przycisk Tak

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak